


# 電動式 DIP IC リードフォーマー・ICF-106シリーズ

DIP IC をチューブ(レール)ごとに取り付けて自動フォーミングできる電動機です！

## 特徴

- DIP IC の左右のリードの広がり进行矯正し、基板に挿入しやすい幅にフォーミングします。
- 標準で、2種類の部品サイズ(7.5 / 15mm幅)に対応可能。(オプションレールにより、12 / 19mm幅にも対応)
- 上部の供給チューブから排出された部品が、リード矯正後、自動的に下部の受けチューブに収納されます。


| 項目               |          | 品番 | ICF-106                                                                             | ICF-106-C | UCF-106-K |
|------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ● 機能             | 矯正       |    | ●                                                                                   | ●         | ●         |
|                  | カット      |    | -                                                                                   | ●         | -         |
|                  | キンク      |    | -                                                                                   | -         | ●         |
| ● 電源 / 加工タクト     |          |    | 選択 (110V / 220V) / 約17秒 (1チューブ)                                                     |           |           |
| ● 対象部品           | 素子幅 (A)  |    | 6 ~ 20mm                                                                            |           |           |
|                  | リード長 (H) |    | 4 ~ 12.7mm                                                                          |           |           |
|                  | 素子厚 (D)  |    | 4 ~ 12.7mm                                                                          |           |           |
|                  | ピッチ (L)  |    | 7.5mm、15mm (オプション : 12mm、19mm)                                                      |           |           |
| ● 装置外形サイズ / 本体重量 |          |    | ( L ) 500 × ( W ) 400 × ( H ) 360mm / 約17kg                                         |           |           |
| ● 機構部・イラスト       |          |    |  |           |           |



左右の矯正ブロックがリードを小刻みに押し込む事で、開いたリードを狭めてストレートに矯正します。  
(上は、部品押さえを外した状態の写真ですが、ブロック稼働中は常に部品押さえが被った状態)



## チューブ(ICレール)をワンタッチで取付可能



矯正ブロックの押入強度は、外側のナットを回す事で調整。



有限会社 TECHNITRON SUPPLY CORPORATION 東京都品川区南大井3-31-19 エイコウ大森ビル6F  
〒140-0013 TEL:03(5753)8781 FAX:03(5753)8780  
http://www.technitron.co.jp